

品番 : EA928CE-70

品名 : 575x 970x1045mm ビルメンカート



販売価格	192,100円(税抜) / 211,310円(税込)		
カタログ価格	192,100円(税抜) / 211,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2458ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	テラモト	型番	DS-227-200-0
サイズ	本体:575(W)×970(D)×1045(H) mm 樹脂ボックス:318(W)×240(D)×124 (H)mm 樹脂トレイ:345(W)×544(D)×66(H) mm(内寸) 回収袋:350(W)×280(D)×350(H) mm	容量	回収袋:30L 樹脂製ボックス:8.8L 樹脂製トレイ:12L
材質	本体フレーム:スチール角パイプに粉 体塗装、 外装パネル:PET、 トップケーシング:電気亜鉛メッキ鋼板 に粉体塗装、 回収袋:ポリエチレン、 樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロ ピレン	付属品	樹脂ボックス2個、 トレイ、 回収袋1個(左のサブ画像に掲載)
重量	本体(付属品含む):約31.5kg 樹脂製ボックス:約1kg 樹脂製トレイ:約660g	色	フレーム・ケーシング:ライトグレー 外装パネル:ホワイト 樹脂製ボックス・トレイ:グレー

キャスター

φ100mm

清掃用品は含まれません。

足元で操作できるフットブレーキ付

モップなどの柄を3本収納可能(対応パイプ径: φ16~27mm)。

目隠しパネルで景観に配慮しています。

専用バケツ(EA928CE-71~74A)(別売)でオフロケーション清掃にも対応。モップ糸やクロスなどを分別して衛生的に収納できます。

折りたたみ式パネルで省スペースでのメンテナンス作業が可能です。

病院をはじめ、商業施設やオフィスなどでの「見せずに魅せる清掃」で、クリーンクルーもゲストにも心地よい空間作りをお手伝いします。

傾斜天板により前方視界がアップ。高さを抑えながらも収納量を誇ります。

回収袋に、汚れたモップやゴミなどが回収可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.