

品番：EA940MH-3A

品名：15Ax10m 漏電遮断器付コード



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 07:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ		



品名検索結果			
品名	品番	在庫	価格
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3A	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3B	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3C	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3D	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3E	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3F	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3G	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3H	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3I	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3J	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3K	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3L	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3M	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3N	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3O	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3P	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3Q	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3R	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3S	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3T	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3U	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3V	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3W	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3X	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3Y	0	14,700円(税抜)
15A・10m漏電遮断器付コード	EA940MH-3Z	0	14,700円(税抜)

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EB10E
屋内型、漏電保護専用			
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント定格	100V・15A (1500W)	電線仕様	SVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
コンセント数	3個	コード長	10m
サイズ	ブレーカー: 46×53.5×130mm コンセント: 60×30×110mm	重量	2.08kg
ポッキンプラグ、電源ランプ付			
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業			

### 代替品

	品番 EA940MH-3B コメント カラーが変更になりました
--	------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.