

品番：EA940P-115

品名：HDMI切替器(2入力1出力/8K)



販売価格	5,390円(税抜)／5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜)／5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1902ページ		



8K/60Hz、4K/120Hz映像に対応し超美麗な映像を楽しむことができる、自動切替/完全手動切替が選択可能

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-HDR8K21L
最大解像度	8K/60Hz	主な対応解像度	7680×4320(60Hz、4:4:4)、 7680×4320(60Hz、4:2:0)、 7680×4320(30Hz、4:4:4) 3840×2160(120Hz、4:4:4)、 3840×2160(60Hz、4:4:4) 1920×1080p(24/25/30/50/60/120/240Hz) 1920×1080i(50/60Hz) 1280×720p(50/60Hz) 720×576p(50Hz) 720×480p(60Hz) ※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/microUSBメス×1	HDMI規格	HDMI Ver2.1
HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	切替内容	HDMI入力2/HDMI出力1
切替方式	本体切替ボタン ※電源ON機器への	データレート	48Gbps

	自動切替機能あり。		
機器間制御 (CEC)	対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。	消費電力	1.75W (最大)
サイズ	W120.3×D45.1×H15mm	重量	約52g
ピクセルクロック (最大)	1200MHz	対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
入力DDC信号	5V	環境条件	動作時/温度0～50℃、湿度0～80% (結露なきこと) 保管時/温度-20～60℃、湿度5～90% (結露なきこと)
HDR	対応	信号分類	HDMI
回路数	2×1	セット内容	microUSBケーブル (約76cm/給電用)、取扱説明書・保証書
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。

HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイなどに簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR (ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
PlayStation (R) 5の4K/120Hz出力に対応しています。
Nintendo Switch (TM) 、PlayStation (R) 4 Proも動作確認済みです。
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応です。
《ご注意》 ※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 ※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。 ※8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。 ※4K/120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。 ※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。 ※安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 ※本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出る場合があります。その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
《切替時の画面表示時間について》

※ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒～5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器（レコーダーなど）がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.