

品番：EA940P-102

品名：HDMI切替器(4入力1出力/8K/Type-C)



販売価格	19,000円(税抜)／ 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



8K/60Hz、4K/120Hzの超高解像度・高リフレッシュレートに対応し、HDMI機器3台+USB Type-C出力機器1台を切換えてHDMI出力できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-HDR8K41RC
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1	切替内容	入力4 (HDMI×3、USB Type-C×1) / 出力1 (HDMI)
切替方式	本体切替ボタン、リモコン	最大解像度	8K/60Hz
主な対応解像度	7680×4320 (60/50/30/25 /24Hz、4:4:4/4:2:0) 4096×2160 (60/50/30/25 /24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160 (120Hz、4:4:4/4:2:2 /4:2:0) 3840×2160 (60/50/30/25 /24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p (60/50/30/24Hz) 1920×1080i (60/50/30/24Hz) 1280×720p (60/50Hz) 640×480p (60/50Hz) ※ポート4 (Type-C) は最大 7680×4320 (30Hz) までの入力解像度に対応しています。 ※接続するTVやモニターの解像度に依存します。	HDR	対応

対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS	入力DDC信号	5V
HDMI規格	HDMI Ver2.1	データレート	48Gbit/s (HDMI側最大)、32Gbit/s (Type-C側最大)
ピクセルクロック	1780MHz (最大)	HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3
機器間制御 (CEC)	対応 ※ポート1～3 (HDMI) のみ対応。ポート4 (Type-C) は非対応。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。	電源	ACアダプタ
消費電力 (最大)	4.77W	動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃	動作湿度	0～80% ※結露しないこと
保管湿度	0～80% ※結露しないこと	セット内容	リモコン (電池付属/CR2025) ×1、USB Type-C (オス・オス) ケーブル ×1、ACアダプタ (DC5V 2A) ×1、取扱説明書・保証書
サイズ	W78.8×D165×H22mm	重量	約344g
対応機種	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。

HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台 (DisplayPort Alt Modeに対応したスマートフォンやパソコンなど) を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時・・・切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)
高輝度HDR (ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
PlayStation 5に対応しています。
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。

※120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。

※8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltra HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。

※8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。

【切替時の画面表示時間について】

ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒～5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく、HDMI機器（レコーダー等）がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。

本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.