品番: EA940P-105

品名: HDMIマトリックス切替器(6入力2出力)



販売価格	41,000円(税抜)/45,100円(税込)				
カタログ価 格	41,000円(税抜)/45,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/06 17:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1942ページ				



4K(30Hz、4:4:4)のHDMI信号に対応した、6入力 2出力の HDMIマトリックス切替器。光デジタル・アナログオーディオ出力にも対応。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-UHD62N
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス ×6出力用/HDMI タイプA(19PIN)メ ス×2音声出力/3.5mmステレオミニ ジャック×1、Toslink×1	切替内容	HDMI入力6、HDMI出力2(マトリック ス切替出力)
切替方式	本体切替ボタン、リモコン	最大解像度	3840×2160(30Hz, 4:4:4)
主な対応解像度	3840×2160(30Hz、4:4:4) ※4K /3840×2160(60Hz、4:2:0) 出力 時の色深度は8bitのみ対応します。 4K/3840×2160(30Hz、4:4:4) 以 下の出力時は色深度8/10/12bitに 対応します。3840×2160(30Hz、4: 2:2) 1920×1080p (24/25/30/50 /60Hz)1920×1080i (50/60Hz) 1280×720p (50/60Hz) 720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)※全ての機器での動作を保証 するものではありません。	対応音声フォーマット	HDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus2. 0ch/5.1ch/7.1chDolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、 DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大 24bit 192KHz) 光デジタル出力側 /Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS5. 1ch、LPCM2ch(最大24bit 192KHz)アナログ出力側/LPCM2ch (最大24bit 48KHz)
入力DDC信号	5V	HDMI規格	HDMI Ver.1.4a

データレート	最大10.2Gbps	ピクセルクロック	25MHz~340MHz
HDCP	HDCP1.4対応	機器間制御(CEC)	非対応
消費電力	2.25W	動作温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃	動作湿度	10~85%※結露なきこと
動作湿度	5~90%※結露なきこと	セット内容	取扱説明書、リモコン(電池付属 CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)
製品サイズ(外寸)	W250×D110×H26mm	製品	742g
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテ レビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェ クターなど

HDMI機器6台の映像・音声を切り替えて、2台のテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。

マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。

最大3840×2160(30Hz、4:4:4) 解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ※HDR(高輝度)には対応しません。

ボタン切替、またはリモコンからのワイヤレス切替によりポート選択をする完全手動切替タイプです。

接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。

フロントパネルに、出力先・選択中ポートが一目でわかるLED表示があり、LEDは視聴時の妨げにならないよう明るさを抑えています。

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 対応製品です。

HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。

光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。

DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側

ACアダプタはスクリュー固定式を採用。

Nintendo SwitchTMとPlayStation4にも対応しています。※PlayStation4 Proの4K/60Hz(HDR)には対応していません。<ご注意 >※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。<切替時の画面表示時間について>ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは 本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。 ※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

代替品



品番 EA940P-106コメント 4入力2出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.