

品番 : EA940P-106

品名 : HDMIマトリックス切替器(4入力2出力)



販売価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1942ページ		



HDMI機器4台の映像・音声を2画面で切り替え・分配出力できるHDMIマトリックス切替器。4K/HDRの高解像度に対応し光デジタル出力にも対応。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-HDR42H
最大解像度	4K2K(4096×2160)	主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25 /24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)※4K /4096×2160(50/60Hz, 4:4:4)出 力時の色深度は8bitに対応します。4K /4096×2160(50/60Hz, 4:2:0)出 力時の色深度は8/10/12bitに対応し ます。3840×2160(60/50/30/25 /24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz) 1920×1080i(60/50/30/24Hz) 1280×720p(60/50Hz) 640×480p(60/50Hz)
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス ×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス ×2音声出力/3.5mmステレオミニ	対応音声フォーマット	HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2. 1/5.1/7.1ch, Dolby Digital2.0/5. 1ch, Dolby Digital Plus5.1/7.1ch,

	ジャック×1、Toslink×1		Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1chアナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)
HDMI規格	HDMI Ver2.0b HDCP2.2/1.4対応	入力DDC信号	5V
データレート	18Gbit/s	ピクセルクロック	600MHz(最大)
HDCP	HDCP1.4対応、HDCP2.2対応	機器間制御(CEC)	非対応
切替内容	HDMI入力4、HDMI出力2※マトリックス切替出力。	切替方式	本体切替ボタン、リモコン
消費電力	2.2W	動作温度	温度/0～40°C 湿度/10%～85%(結露なきこと)
保存温度	温度/-10～80°C 湿度/5%～90%(結露なきこと)	サイズ	W190×D80×H24mm
重量	約385g	セット内容	本体、取扱説明書、リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A) ※全ての機器での動作を保証するものではありません。
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※全ての機器での動作を保証するものではありません。

HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクターなどにマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。

マトリックス型に切替・分配出力ができるので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。

高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。

接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。

3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。

光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。

Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。

リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。<切替時の画面表示時間について>※ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒～5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダーなど)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.