

品番：EA940PM-166

品名：[EA940PM-162A用] 増設用送信機



販売価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/10 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1940ページ		



ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設可能なワイヤレスエクステンダー送信機。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXWHD9TX
対応解像度	1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)	伝送距離	最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
HDCP	HDCP1.3対応	使用周波数帯域	5.1GHz～5.25GHz
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)オス×1	機器間制御(CEC)	非対応
対応音声フォーマット	PCM	映像遅延	100ms以内
環境条件	動作時/0～40℃、湿度10%～80%以下(結露なきこと)保管時/-10～60℃、湿度5%～90%以下(結露なきこと)	消費電力	2.5W(最大)
サイズ	W32×D83×H13mm	重量	約27g

HDMI規格	HDMI1.4	セット内容	送信機×1、給電用USBケーブル（約70cm×1）、HDMI延長ケーブル（約10cm×1）、取扱説明書×1 《ご注意》※本製品は送信機単体商品です。本製品だけではHDMI信号をワイヤレスで送信することはできません。サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9と合わせてご使用ください。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※すべての機器での動作を保障するものではありません。
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど		

ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機（単体）です。

簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。

USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。

日本国内で使用するための技術基準適合証明（TELEC認証）取得済みです。