


品番：EA940PM-152

品名：2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル



販売価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/27 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイを、アダプタなしで直接接続することができる変換ケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-DPHDA20
コネクタ形状	DisplayPort オス-HDMI オス	解像度	最大3840×2160 (4K60Hz対応)
ケーブル長	約2m (コネクタの両端含む)	ケーブル径	約6.0mm
サイズ	DisplayPortコネクタ部/約20.2(W)×46(D)(SR部含む)×12.5(H)mm HDMIコネクタ部/約21.2(W)×53(D)(SR部含む)×12.2(H)mm	ケーブル規格	UL20276
準拠規格	DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0	HDCP規格	Ver 1.4/Ver 2.2 対応
対応機種	<パソコン> DisplayPort端子を搭載した各社パソコン ※DisplayPort ver1.2以降の機種の 場合、4K/60Hzに対応します。 ※音声出力対応の機種では、HDMI機 器への音声出力ができます。	対応機種	<ディスプレイ> HDMI入力端子を搭載した各社デイス プレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど ※Premium HDMI対応の機種の場合、 4K60Hz対応 ※各解像度に対応したケーブルやテレ ビ、ディスプレイが必要です。 ※HDMI出力のPC、AV機器から DisplayPort入力端子を持つディスプ レイやテレビへの接続はできません。 ※機種・環境により使用できない場合 があります。全ての機器・環境での動作 を保証するものではありません。

カラー	ブラック	
DisplayPort (Ver.1.2) の出力ポートから、Premium HDMI (4K/60Hz対応) のHDMIディスプレイに出力する事ができます。		
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。		
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.