


品番：EA940PM-172

品名：[EA940PM-165・-171用] エクステンダー受信機



販売価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMIエクステンダーの送信機から出力された映像・音声を受信する専用受信機。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXHDR
最大表示解像度	1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080p) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。	延長ケーブル長	60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
HDCP	HDCP1.2対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	帯域幅	最大2.25Gbps
インターフェース	入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1	消費電流	0.95W(最大)
環境条件	動作時温度・湿度/0～50℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/－20～60℃・85%以下(結露なきこと)	材質	スチール
サイズ	W90×D55×H24mm(本体サイズ)	重量	160g
付属品	ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1、取扱説明書、保証書		
<音声>			

Dolby Digital・DTS	対応	DVDオーディオ	対応
SACD	対応	Dolby Digital Plus	対応
Dolby True HD	対応	DTS-HD High Resolution Audio	対応
DTS-HD Master Audio	対応	PCM	8ch(7.1ch)
＜映像＞			
解像度	1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)	色深度	12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。
色域規格	xvYCC対応		
＜機能＞			
機器間制御	非対応	リップシンク	非対応 《備考》※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応機種	サンワサプライ製HDMIエクステンダーVGA-EXHDL4VGA-EXHD	対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応LANケーブル	LANケーブル(カテゴリ6・ストレート) ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。		
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。			
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。			
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。			
3D信号に対応しています。			
受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。			
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。			
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ)			
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合など			

に最適です。

ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.