

品番 : EA940PM-83

品名 : 2.0m HDMIケーブル(フ<sup>°</sup>レミアム)



販売価格	5,070円(税抜) / 5,577円(税込)		
カタログ価格	5,070円(税抜) / 5,577円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1944ページ		



PREMIUM(プレミアム)HDMIケーブル 2m

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-P20
カラー	ブラック	規格	PREMIUM HDMI認証品
ケーブル長	2m	ケーブル直径	6.5mm
コネクタ仕様	HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ)	線材	UL20276/VW1 導体28AWG

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。

4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。

4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。

明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。

4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高品位HDMIケーブルです。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※各機能に対応した機器、環境が必要です。

高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。

シールド付きツイストペアケーブルです。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)

ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

HDMIプラグ(タイプA)–HDMIプラグ(タイプA)

プレミアムハイスピード対応

OFC(無酸素銅)、金メッキコネクタ、金メッキピン仕様

PREMIUM(プレミアム) HDMIケーブル 2m

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.