

品番 : EA940PM-86A

品名 : 7.0m HDMIケーブル(フ<sup>°</sup>レミアム)



販売価格	8,960円(税抜) / 9,856円(税込)		
カタログ価格	8,960円(税抜) / 9,856円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1944ページ		



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-P70K
ケーブル長	7m	ケーブル直径	約9.0mm
コネクタ形状	HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)	規格	Premium HDMI認証品
線材	UL20276	被覆材質	PVC(ポリ塩化ビニル)
対応解像度	4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz	帯域	18Gbps
対応機種	HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど		

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。

4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。

4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。

明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。

自然界に存在する99.9%（規格上）の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応しています。

HDMIイーサネットチャンネル（HEC）に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。  
※各機能に対応した機器、環境が必要です。

高音質デジタル音声信号（マルチチャンネルサラウンド）に対応しています。

金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

プレミアムハイスピード対応

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.