

品番：EA942EA-18

品名：0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,110円(税抜) / 3,421円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,110円(税抜) / 3,421円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 14:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1494ページ | | |



| | |
|---------------|------|
| 乾燥時間 (20℃) | 約20分 |
| 乾燥時間 (冬期) | 約45分 |

F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド
の放出量に達する
塗料の数が多くほど放出量が少なくなります。
F☆☆☆☆は少ない値、使用量制限がな
りません。

仕様

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、 モルタル、ブロック、コンクリート、スレー トかわら、プラスチックなど |
| 主要適用材質 | 鉄、木、トタン、コンクリート・モルタル、 窯業系サイディング、金属系サイディン グ、FRP、プラスチック(アクリル、硬質 塩ビ、ABS)、ビニールクロス、発泡スチ ロール、ガラス | カラー | 赤 |
| 内容量 | 0.7L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約45分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約6㎡ (タタミの広さで:約3.6枚分) | うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |

つや有り

超速乾、超汚れにくい、超耐久なポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料

強靱な塗膜で、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。

水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。

さび止め剤、かび止め剤配合で、建物などを長時間守ります。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください。

※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。

代替品



品番 EA942E-16
コメント 0.7L 水性多目的塗料(赤)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.