



品番：EA944MT-172B

品名：48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,170円(税抜) / 3,487円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,170円(税抜) / 3,487円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/04 21:33現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1448ページ | | |



| | |
|--------|---------------------------------------|
| 品番 | EA944MT-172B |
| 品名 | 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻) |
| メーカー | ニトムズ |
| 型番 | M5351 |
| 幅(mm) | 48 |
| 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.17 |
| 材質 | 基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
| 用途 | アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに |
| 色 | 白 |
| 入数 | 5巻 |



| | |
|--------|---------------------------------------|
| 品番 | EA944MT-172B |
| 品名 | 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻) |
| メーカー | ニトムズ |
| 型番 | M5351 |
| 幅(mm) | 48 |
| 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.17 |
| 材質 | 基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
| 用途 | アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに |
| 色 | 白 |
| 入数 | 5巻 |



水に強く手で切れ、いろんな素材に強力接着

仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M5351 |
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.17 | 材質 | 基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
| 用途 | アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに | 内芯径 | 76mm(3") |
| 色 | 白 | 入数 | 5巻 |

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。

接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。

屋外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.