

品番：EA944RK-3

品名：50mmx1.27m グラスファイバーテープ(補修用)



販売価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/07/17 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1502ページ		



水に浸して巻くだけ  
力の掛かる箇所の補修・補強に

#### 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	1.27
厚さ(mm)	約0.8~1	材質	グラスファイバー、ポリウレタン樹脂
用途	・鉄部・木部などの補修 ・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修 ・テーブルの脚など家具の補修 ・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修	使用温度範囲	-20~150℃
可使時間	硬化時間:約20分 (ただし、作業可能時間は3~5分)	完全硬化時間	約20分
付属品	手袋		

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。

力の掛かる箇所の補修・補強に最適です。

研磨すれば塗料の上塗りが可能です。

耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。

屋内外用

#### 【使用方法】

- ・あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。
- ・手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20～25℃の水道水に10～20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。
- ・テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5～6周巻きつけます。  
水漏れ箇所の補修の場合は8～10周巻きつけます。
- ・破損部周辺の強度を上げるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。
- ・テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。
- ・完全硬化するまで20分程度お待ちください。
- ・顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。
- ・テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。

#### 【注意事項】

- ・表示の用途以外には使用しないでください。
- ・150℃を超えると、電気絶縁用、人体、輸送機器や極めて強い力が加わる場所には使用しないでください。
- ・必ず付属の手袋を着用してから作業を行ってください。
- ・肌や目に付着した場合はすぐに洗い流し医師の診察を受けてください。
- ・本製品は黒顔料を練りこんでいます。  
また、粘着力も非常に強いので、衣類等に付着した場合、取り除くことができない可能性があります。
- ・開封後、外気に触れますと硬化が始まりますので3～5分程度で作業を終えてください。
- ・硬化時間は気温によって変化します。
- ・内パッケージを開封した場合は保存できませんので使い切ってください。
- ・子供の手の届かないところで保管してください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.