


品番：EA948C-13

品名：M6x20mm クランプレバー(シルバー-グレー)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 850円(税抜) / 935円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 850円(税抜) / 935円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/30 19:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1213ページ                       |      |   |



## 仕様

|      |   |       |             |
|------|---|-------|-------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK)  | 型番    | LDM-6-20-SG |
| 用途   | シャフトの位置調整、ワークの固定に   | ねじサイズ | M6×20mm     |
| サイズ  | R:45mm、H:35mm、d:10mm  | 歯数    | 18          |
| 最大荷重 | 100N  | 最大締付力 | 5.5kN       |
| 重量   | 37g   | カラー   | シルバー        |
| 材質   | レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)<br>ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)<br>止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜)<br>スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB |       |             |

### 雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

### <工具レス化による作業効率アップ>

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!  
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!

### <装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

代替品



品番 EA948C-113  
コメント M6x20mm シルバ -

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.