

品番：EA949AD-82

品名：M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンス製)



販売価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)			
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)			
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/01 20:49現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1269ページ			



品名	規格	単位	数量
M2×4	30	個	30
M2×6	30	個	30
M2×8	30	個	30
M2×10	30	個	30
M2×15	30	個	30
M2×20	30	個	30
M2.6×4	30	個	30
M2.6×6	30	個	30
M2.6×8	30	個	30
M2.6×10	30	個	30
M2.6×15	30	個	30
M2.6×20	30	個	30
M3×6	20	個	20
M3×8	20	個	20
M3×10	20	個	20
M3×12	20	個	20
M3×15	20	個	20
M3×20	20	個	20
M3×30	20	個	20
M4×6	20	個	20
M4×8	20	個	20
M4×10	20	個	20
M4×12	20	個	20
M4×15	20	個	20
M4×20	20	個	20
M4×30	20	個	20

品名	規格	単位	数量
M2×4	30	個	30
M2×6	30	個	30
M2×8	30	個	30
M2×10	30	個	30
M2×15	30	個	30
M2×20	30	個	30
M2.6×4	30	個	30
M2.6×6	30	個	30
M2.6×8	30	個	30
M2.6×10	30	個	30
M2.6×15	30	個	30
M2.6×20	30	個	30
M3×6	20	個	20
M3×8	20	個	20
M3×10	20	個	20
M3×12	20	個	20
M3×15	20	個	20
M3×20	20	個	20
M3×30	20	個	20
M4×6	20	個	20
M4×8	20	個	20
M4×10	20	個	20
M4×12	20	個	20
M4×15	20	個	20
M4×20	20	個	20
M4×30	20	個	20

品名	規格	単位	数量
M2×4	30	個	30
M2×6	30	個	30
M2×8	30	個	30
M2×10	30	個	30
M2×15	30	個	30
M2×20	30	個	30
M2.6×4	30	個	30
M2.6×6	30	個	30
M2.6×8	30	個	30
M2.6×10	30	個	30
M2.6×15	30	個	30
M2.6×20	30	個	30
M3×6	20	個	20
M3×8	20	個	20
M3×10	20	個	20
M3×12	20	個	20
M3×15	20	個	20
M3×20	20	個	20
M3×30	20	個	20
M4×6	20	個	20
M4×8	20	個	20
M4×10	20	個	20
M4×12	20	個	20
M4×15	20	個	20
M4×20	20	個	20
M4×30	20	個	20

仕様

＜セット内容＞	サイズ(入数): M2×4(30) M2×6(30) M2×8(30) M2×10(30) M2×15(30) M2×20(30) M2.6×4(30) M2.6×6(30) M2.6×8(30) M2.6×10(30) M2.6×15(30) M2.6×20(30) M3×6(20) M3×8(20) M3×10(20) M3×12(20) M3×15(20) M3×20(20) M3×30(20) M4×6(20) M4×8(20) M4×10(20) M4×12(20) M4×15(20) M4×20(20) M4×30(20)	材質	小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
---------	--	----	--

	M5×8(10) M5×10(10) M5×12(10) M5×15(10) M5×20(10) M5×30(10) M6×8(10) M6×10(10) M6×12(10) M6×15(10) M6×20(10) M6×30(10)		
(+)皿頭			
ケースサイズ	300×206×28mm	ピッチ	M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4: 0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.