

品番：EA949LT-1

品名：M2-M8 ナットワッシャーセット(ステンレス製)



販売価格	6,570円(税抜)／7,227円(税込)			
カタログ価格	6,570円(税抜)／7,227円(税込)			
在庫数	最新在庫: 11 (2025/05/15 19:56現在)			
商品入数	1	販売単位	SET	
カタログページ	1302ページ			



品名	単位	数量
M2ナット	個	10
M2ワッシャー	個	10
M2スプリングワッシャー	個	10
M2.3ナット	個	10
M2.3ワッシャー	個	10
M2.3スプリングワッシャー	個	10
M2.6ナット	個	10
M2.6ワッシャー	個	10
M2.6スプリングワッシャー	個	10
M3ナット	個	8
M3ワッシャー	個	8
M3スプリングワッシャー	個	8
M3.5ナット	個	8
M3.5ワッシャー	個	8
M3.5スプリングワッシャー	個	8
M4ナット	個	8
M4ワッシャー	個	8
M4スプリングワッシャー	個	8
M5ナット	個	6
M5ワッシャー	個	6
M5スプリングワッシャー	個	6
M6ナット	個	6
M6ワッシャー	個	6
M6スプリングワッシャー	個	6

品名	単位	数量
M2ナット	個	10
M2ワッシャー	個	10
M2スプリングワッシャー	個	10
M2.3ナット	個	10
M2.3ワッシャー	個	10
M2.3スプリングワッシャー	個	10
M2.6ナット	個	10
M2.6ワッシャー	個	10
M2.6スプリングワッシャー	個	10
M3ナット	個	8
M3ワッシャー	個	8
M3スプリングワッシャー	個	8
M3.5ナット	個	8
M3.5ワッシャー	個	8
M3.5スプリングワッシャー	個	8
M4ナット	個	8
M4ワッシャー	個	8
M4スプリングワッシャー	個	8
M5ナット	個	6
M5ワッシャー	個	6
M5スプリングワッシャー	個	6
M6ナット	個	6
M6ワッシャー	個	6
M6スプリングワッシャー	個	6

品名	単位	数量
M2ナット	個	10
M2ワッシャー	個	10
M2スプリングワッシャー	個	10
M2.3ナット	個	10
M2.3ワッシャー	個	10
M2.3スプリングワッシャー	個	10
M2.6ナット	個	10
M2.6ワッシャー	個	10
M2.6スプリングワッシャー	個	10
M3ナット	個	8
M3ワッシャー	個	8
M3スプリングワッシャー	個	8
M3.5ナット	個	8
M3.5ワッシャー	個	8
M3.5スプリングワッシャー	個	8
M4ナット	個	8
M4ワッシャー	個	8
M4スプリングワッシャー	個	8
M5ナット	個	6
M5ワッシャー	個	6
M5スプリングワッシャー	個	6
M6ナット	個	6
M6ワッシャー	個	6
M6スプリングワッシャー	個	6

仕様

＜セット内容＞	サイズ(入数): M2ナット(10) M2ワッシャー(10) M2スプリングワッシャー(10) M2.3ナット(10) M2.3ワッシャー(10) M2.3スプリングワッシャー(10) M2.6ナット(10) M2.6ワッシャー(10) M2.6スプリングワッシャー(10) M3ナット(8) M3ワッシャー(8) M3スプリングワッシャー(8) M3.5ナット(8) M3.5ワッシャー(8) M3.5スプリングワッシャー(8) M4ナット(8) M4ワッシャー(8) M4スプリングワッシャー(8) M5ナット(6) M5ワッシャー(6) M5スプリングワッシャー(6) M6ナット(6) M6ワッシャー(6) M6スプリングワッシャー(6)	材質	平座金:SUS304 六角ナット:SUS304相当材
---------	---	----	-------------------------------

	M8ナット(6) M8ワッシャー(6) M8スプリングワッシャー(6)		
ケースサイズ	275×185×28mm	総重量	約445g
ピッチ	M2・M2.3:0.4、M2.6:0.45、M3: 0.5、M3.5:0.6、M4:0.7、M5:0.8、 M6:1、M8:1.25		
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.