

品番：EA986DP-40A

品名：100kg リフター&ローラーセット



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 13,500円(税抜)／14,850円(税込)      |      |    |  |
| カタログ価格  | 13,500円(税抜)／14,850円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/30 06:41現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |  |
| カタログページ | 2044ページ                      |      |    |  |



仕様

|                                                                                 |                                        |         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 〈セット内容〉                                                                         | リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋                  | 積載均等耐荷重 | リフター:150kg<br>台車(1台):100kg                           |
| サイズ                                                                             | リフター:64×50×399(H)mm<br>台車:φ139×28(H)mm | 床高さ     | 30mm                                                 |
| 重量                                                                              | リフター:280g、<br>台車(1台):141g              | 材質      | リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、<br>台車:ABS・鉄・発泡ゴム、<br>てこベース:ABS |
| 台車は360度自在に移動可能                                                                  |                                        |         |                                                      |
| 保管や持ち運びに便利な収納袋付                                                                 |                                        |         |                                                      |
| てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。                                    |                                        |         |                                                      |
| グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。                                    |                                        |         |                                                      |
| フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。                                |                                        |         |                                                      |
| フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持ち上げられます。                                 |                                        |         |                                                      |
| 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。                                              |                                        |         |                                                      |
| 車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。 |                                        |         |                                                      |
| 300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。                                             |                                        |         |                                                      |
|                                                                                 |                                        |         |                                                      |

安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。

高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。

てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。

輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.