



品番：EA997MB-6

品名：145-165mm 丸型ガラリ(フード付/ステンス製)



販売価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
カタログ価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/06 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



メッシュ数	
12	12
15	15
18	18
21	21
24	24
27	27
30	30
33	33
36	36
39	39
42	42
45	45
48	48
51	51
54	54
57	57
60	60
63	63
66	66
69	69
72	72
75	75
78	78
81	81
84	84
87	87
90	90
93	93
96	96
99	99
102	102
105	105
108	108
111	111
114	114
117	117
120	120

メッシュ数	
12	12
15	15
18	18
21	21
24	24
27	27
30	30
33	33
36	36
39	39
42	42
45	45
48	48
51	51
54	54
57	57
60	60
63	63
66	66
69	69
72	72
75	75
78	78
81	81
84	84
87	87
90	90
93	93
96	96
99	99
102	102
105	105
108	108
111	111
114	114
117	117
120	120

メッシュ数	
12	12
15	15
18	18
21	21
24	24
27	27
30	30
33	33
36	36
39	39
42	42
45	45
48	48
51	51
54	54
57	57
60	60
63	63
66	66
69	69
72	72
75	75
78	78
81	81
84	84
87	87
90	90
93	93
96	96
99	99
102	102
105	105
108	108
111	111
114	114
117	117
120	120

### 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN150S-HL
適合パイプ径	145~165mm	材質	本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316
仕上	ヘアーライン	換気面積	75.5cm <sup>2</sup> (有効面積)

外壁用

自然給排気口

防虫網(12メッシュ)付

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。

防火ダンパー無し

シンプルな丸型ガラリの、デザインが建物の美観を損なう心配がありません。

防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。

オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。

#### <注意事項>

1. 強雨風時は雨水の侵入の恐れのため、設置箇所にはご注意下さい。
2. 自然換気口部品として、丸型レジスターとセットでご使用下さい。  
(金網製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい)

3. 燃焼機器類(ボイラー等)の排気筒には、ご使用できません。
4. 施工時の取り付けの際は、専門業者の方にお任せ下さい。  
(施工の際は、足場、手袋等着用などの安全性の確保に最善の注意が必要です)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.