


品番 : EA997PM-60

品名 : 600x 600mm エアフィルター(業務用エアコン用)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/15 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0043ページ		



## 仕様

メーカー	ユーイーエス(UES)	型番	CR-CV60-1
サイズ(幅×長さ)mm	600×600mm	厚さ	1.5mm
標準風速	1.0m/s	材質	フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂 フレーム:紙
使用期限	2か月に1回(メーカー推奨期限)		

業務用エアコン用

フィルターに使用されているクロサイドにより、空気中の水蒸気に触れると二酸化塩素を発生させ、ウイルス・細菌・臭いを除去します。

外側から貼るタイプ

枠にフィルターの交換目安時期を白→グレー→黒で表記しています。

新型インフルエンザの流行や、PM2.5等が社会問題になる昨今、快適な衛生環境への需要は高まっています。

エアコンに貼り付けるだけで空気中のウイルスや菌類、ニオイを除去するエアコンカバーフィルタ「フィルテクト除菌&消臭フィルタ」を開発しました。

### 【フィルテクト脱臭フィルタの吸着性能】

有機溶剤や四大悪臭(アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・トリメチルアミン)の他、汗のニオイ、油のニオイ、医療のニオイ、お香のニオイ、家畜のニオイ、家庭のニオイ、下水のニオイ、化粧品のニオイ、ゴムのニオイ、魚のニオイ、酒のニオイ、排気ガスのニオイ、接着剤のニオイ、台所のニオイ、タバコ煙のニオイ、調理のニオイ、トイレのニオイ、灯油のニオイ、塗料のニオイ、病院のニオイ、ペットのニオイ、焼けたニオイ、浴室のニオイなどを吸着します。

### 【ご使用上の注意】

- ・エアコンの本体の取付部周辺の汚れ、油分、ニコチン等を除去してから取り付けてください。
- ・フィルタを取り扱う際には、ハシゴ等からの落下・転倒しないようにご注意ください。
- ・エアコンのスイッチを切ってから取り付け・取りはずしを行ってください。
- ・本製品は使い捨てのフィルタです。水、洗剤等で洗っての再使用はおやめください。
- ・エアコンへの取り付けは圧着して確実に行ってください。
- ・フィルタ装着により、風量の低下およびモーター音が大きくなることがあります。
- ・異常を感じたらすぐにご使用を中止してください。

### 【取り付け方法手順】

- ①エアコンの吸気パネルの内側にあるピンを取りはずしてから吸気パネルを外してください。
- ②お掃除洗剤やベンジンなどを使ってエアコン取付周辺部に付着した汚れ、油分、ニコチン等をキレイに除去してください。
- ③吸気パネルをテーブルの上に置いて、パネルが中央になるように位置合わせしてから貼り付けてください。(四隅の両面テープは剥がさず、そのままにしておいてください)
- ④エアコン本体に吸気パネルを戻し、ピンを取り付けます。四隅の両面テープを剥がし、取り付けて完了です。

### 代替品

	<b>品番</b> EA997PR-31 <b>コメント</b> メーカー違い。仕様をご確認ください
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.