

品番：EA998KA-11A

品名：墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 36,800円(税抜) / 40,480円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 36,800円(税抜) / 40,480円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/27 20:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2237ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
| メーカー     | トーヨーセフティ  | 型番     | No.FGH-144                                |
| 仕様       | 小型巻取りロック装置付きランヤード<br>シングルランヤード  | サイズ    | フリー                                       |
| サイズ(mm)  | 肩ベルト:幅45(反射テープ入り)<br>胸ベルト:幅30<br>腿ベルト:幅45   | 胴ベルト   | ワンタッチバックル<br>ベルト幅:50mm<br>最大調節可能寸法:1250mm |
| フック      | 回転式軽量53mm大口径フック   | バックル   | ワンタッチ式                                    |
| ストラップサイズ | 17×1,500mm  | 適応身長   | 160~185cm                                 |
| 重量       | ハーネス:1590g<br>ランヤード:880g  | 耐荷重    | 100kg                                     |
| 最大自由落下距離 | 2.1m  | 落下距離   | 3.1m~4.1m                                 |
| 材質       | ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)<br>ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)<br>ランヤードストラップ:アラミド繊維<br>フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)<br>肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ | 太腿取付   | 水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル                       |
| カラー      | 黒   | 巻取停止装置 | 無   |

| 様式                                    | 巻取式(ロック装置付き) | 用途 | 墜落制止用 |
|---------------------------------------|--------------|----|-------|
| JIS T8165規格品                          |              |    |       |
| 第一種ショックアブソーバ付                         |              |    |       |
| 両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状               |              |    |       |
| 軽量穴あきフックを使用                           |              |    |       |
| 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用                |              |    |       |
| ロック装置付きランヤード                          |              |    |       |
| 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能 |              |    |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.