

品番：EA998YH-28

品名：28.0cm 静電安全靴(ロング / 黒)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 7,840円(税抜)／8,624円(税込)        |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 7,840円(税抜)／8,624円(税込)        |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/16 12:55現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 足 |
|                                                                                   | カタログページ | 2271ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------|
| サイズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.0cm | 材質 | 甲部:本革(靴先)、合皮<br>ソール:ウレタン(耐油底) |
| 幅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4E     | 重量 | 1100g(26.0cmサイズで)             |
| JSAA A種認定品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                               |
| JIS(S級)相当鉄製芯入り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |                               |
| 帯電防止                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |                               |
| <p>特長:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・静電気、帯電防止、静電安全ブーツ</li><li>・電気抵抗値:MΩ</li><li>・制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω</li><li>・静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。</li><li>・剥離に強いインジェクション製法</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                               |
| <p>※注意※</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・床面の漏洩抵抗がきわめて大きい場合は、帯電防止機能が発揮されません。(絶縁性のプラスチック系貼り床・塗り床等)</li><li>・靴底に絶縁性物質(塗料・樹脂等)が付着した場合は、帯電防止の機能が低下しますので取り除いてご使用ください。</li><li>・感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴及び身体電気機器・配線等の充電部・裸線等に触れないでください。</li><li>・着用後、必要に応じて一定期間(約6ヶ月)の経過をめぐにJIS T-8103に規定する第2試験方法、またはそれに準ずる方法により帯電防止性能をご確認ください。</li><li>・制電靴の帯電防止機能を維持する為に、次の事を厳守してください。</li><li>・内部構造の改造をしないでください。</li><li>・中敷を使用しないでください。</li><li>・厚手の靴下の使用をしないでください。</li><li>・次の場合は、性能が変化しますのでご使用はしないでください。</li></ul> |        |    |                               |

靴が濡れた状態の時。靴に釘や金属片等の導電性物質が突き刺さった時。先芯やかかと部の露出、破れ等が生じた時。  
・洗濯はできません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.