

品番：EA115-10A


品名：20kg 錆こぶ除去洗浄剤



販売価格	46,700円(税抜)／ 51,370円(税込)		
カタログ価格	46,700円(税抜)／51,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	0045ページ		



品名	ショウクリーナスーパーN
型番	EA115-10A
内容量	20kg
液性	弱酸性
標準使用濃度	10～30%
循環時間	4～10時間



カタログ訂正

24/12/13 液性: (誤)酸性(正)弱酸性 (No.55/56 9013)

仕様

メーカー	ショーワ (SHOWA)	型番	2501613
商品名	ショウクリーナスーパーN	PH	5.0
内容量	20kg	液性	弱酸性(希釈して使用のため、使用時は中性となります)
標準使用濃度	10～30%	循環時間	4～10時間
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤			
錆の除去に効果があります。			
中和処理が不要です。			
●洗浄時の注意事項 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。			
<使用方法> 1.冷温水回路循環水を入れ換えてから洗浄を行ってください。 2.本品を10～30%の濃度となるように回路に投入して4～10時間循環洗浄して下さい。この時、水温を40～70%にしますと効果的です。 3.洗浄液は、多量の水で希釈し公共下水へ排除するか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼して下さい。 4.系内に本品が残存しないように十分水洗して下さい。 5.スケールが落ちない場合は、洗浄剤の適合性を調査の上再洗浄を行ってください。			

＜注意事項＞

- 1.取扱い時には、ゴムまたはビニール手袋、保護眼鏡、保護マスクを着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにしてください。皮膚や衣服に付着したまま放置すると、肌荒れや炎症を起こすことがありますので、付着した場合あるいはその気配がある場合は、清水で十分に洗い流してください。異常のある場合は医師の診察を受けて下さい。
- 2.酸化剤との混合は避けてください。
- 3.用途以外には使用しないで下さい。
- 4.洗浄中は換気してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.