

品番 : EA200BK-13

品名 : 1/4"-3/4" フレアーリングツール(3WAY)



販売価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/02 04:38現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0013ページ		



規格マニュアル									
4mm	1/8"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
6mm	5/32"	11/64"	21/128"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	13/32"	7/16"
8mm	9/64"	13/64"	25/128"	1/4"	11/64"	3/16"	15/64"	17/64"	1/2"
10mm	11/64"	17/64"	33/128"	1/4"	13/64"	7/32"	19/64"	21/64"	5/8"
12mm	13/64"	19/64"	37/128"	1/4"	15/64"	11/32"	23/64"	25/64"	3/4"
14mm	15/64"	21/64"	41/128"	1/4"	17/64"	13/32"	27/64"	29/64"	7/8"
16mm	17/64"	23/64"	45/128"	1/4"	19/64"	15/32"	29/64"	31/64"	15/16"
18mm	19/64"	25/64"	49/128"	1/4"	21/64"	17/32"	33/64"	35/64"	13/16"
20mm	21/64"	27/64"	53/128"	1/4"	23/64"	19/32"	37/64"	39/64"	17/16"
22mm	23/64"	29/64"	57/128"	1/4"	25/64"	21/32"	41/64"	43/64"	19/16"
24mm	25/64"	31/64"	61/128"	1/4"	27/64"	23/32"	45/64"	47/64"	21/16"

仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	800-FDN
適合銅管サイズ	1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"	適合チューブ	軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度	45°	材質	鉄
重量	1800g	注意	インパクトドライバーは使用しないでください。

電動ドリルドライバー、ラチエットハンドル、手動と3通りの使い方ができます。

3/8"ラチエットハンドル、3/8"四角ドリルアダプター付

電動ドライバーを使用してフレアが作れるフレアツールです。

一日に多くのフレア加工をする方には大変便利です。

電動ドライバーは9.6V以上で、低速回転モードで使用してください。

電動ドライバーが無い場合は手動でも使用可能です。

ラチエットハンドルも標準装備です。

代替品

品番	EA200A
コメント	軽量タイプ、ラチエット・アダプター別売



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.