

品番：EA208DA

品名：3/8"- 1 " エキスパンダーセット




販売価格	127,400円(税抜) / 140,140円(税込)		
カタログ価格	127,400円(税抜) / 140,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0014ページ		



爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするとききれいに仕上がります。

エキスパンダーヘッド	
品番	適合管径内径
EA208D-3	3/8"
EA208D-4	1/2"
EA208D-5	5/8"
EA208D-6	3/4"
EA208D-7	7/8"
EA208D-8	1"
EA208D-11	1 1/8"
EA208D-12	1 1/4"
EA208D-103	1 3/8"
EA208D-104	1 1/2"
EA208D-105	1 5/8"
EA208D-106	1 3/4"



適合管径内径	
品番	適合管径内径
EA208D-3	3/8"
EA208D-4	1/2"
EA208D-5	5/8"
EA208D-6	3/4"
EA208D-7	7/8"
EA208D-8	1"
EA208D-11	1 1/8"
EA208D-12	1 1/4"
EA208D-103	1 3/8"
EA208D-104	1 1/2"
EA208D-105	1 5/8"
EA208D-106	1 3/4"

カタログ訂正

26/02/06 ケースサイズの訂正。誤:270x53x53mm、正:415x230x75mm(No.57 9025)

銅、アルミ、軟鋼管を継手なしで早く、かつ正確に接合することができます

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	34152
エキスパンダーヘッド	3/8"・1/2"・3/4"・1"	エキスパンダーボディ全長	380mm
エキスパンダーボディ重量	1.3kg	本体材質	鉄合金
総重量	2.9kg	付属品	樹脂ケース、ヘッド
ケースサイズ	415(W)×230(D)×75(H)mm	ケース材質	樹脂製

爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするとききれいに仕上がります。

アルミ・銅缶のチューブ継手を使わずに、迅速・正確に接続するための、チューブ拡缶用として設計されています。

フリー・フローティング・セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置付けられ銅管に均等な力が加わり、正確な加工を実現します。

エキスパンダーヘッドはEA208D-3～106よりお選びください。

代替品

--	--



品番 EA208A

コメント ヘッドの互換性はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.