

品番：EA354GB-91

品名：[S] 手袋(低発塵・被膜強化)



販売価格	430円(税抜)／ 473円(税込)		
カタログ価格	430円(税抜)／473円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 （2025/11/23 15:06現在）		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2243ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	B0501
サイズ	S	全長(mm)	210
掌周り(mm)	160	中指長さ(mm)	72
入数	1双	材質	樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み	約0.7mm	カラー	本体:ホワイト 手首:イエロー
用途	運輸・物流業/食品関連業/機械工業/ 精密機械工業/自動車関連業など。		

手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。
手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいので、粘着テープを扱う作業にも適しています。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコりを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。

ー使用上の注意ー

- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
- ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
- ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
- ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
- ・回転体を伴う作業（ボール盤・面取り盤等）には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
- ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
- ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
- ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
- ・保管する時には直射日光を避けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.