

品番 : EA354GJ-121

品名 : [S] 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/03 22:00現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2246ページ		



## 仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACoil 546
サイズ	S	全長(mm)	220
掌周り(mm)	175	中指長さ(mm)	76
材質	樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他	厚み(mm)	1.1
入数	1双	カラー	本体:グレー 裾:グリーン
用途	食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業などに。	注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・体质によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。</li><li>・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。</li><li>・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。</li><li>・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。</li><li>・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。</li><li>・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。</li></ul>

さい。

・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。

・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。

・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干してください。保管する時には直射日光を避けてください。

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXC

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。

洗濯により繰り返し使用可能。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

指を曲げ伸ばしても指先までのフィット感を維持する手袋形状で、細かな作業にも適しています。

耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.