



品番：EA354GJ-124

品名：[LL] 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート)



販売価格	1,190円(税抜)／1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜)／1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 15:11現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2246ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACoil 546
サイズ	LL/XL	全長(mm)	250
掌周り(mm)	205	中指長さ(mm)	83
材質	樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他	厚み(mm)	1.1
入数	1双	カラー	本体:グレー 裾:ブラック
用途	食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業などに。	注意	・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。

		さい。 ・回転体を伴う作業（ボール盤・面取り盤等）には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
ANSI規格 耐切創レベルA4		
EN388:2016規格 耐切創レベルXC		
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR（デュラコイル）」と高強度ポリエチレン糸を採用。		
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。		
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。		
独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。		
洗濯により繰り返し使用可能。		
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。		
指を曲げ伸ばししても指先までのフィット感を維持する手袋形状で、細かな作業にも適しています。		
耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.