

品番 : EA354GJ-151

品名 : [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,660円(税抜) / 1,826円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,660円(税抜) / 1,826円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 19:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
| カタログページ | | | |



| | |
|----------|------------------------------|
| 品番 | EA354GJ-151 |
| 品名 | [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) |
| メーカー | ショーワグローブ |
| 型番 | DURACOIL 576 |
| サイズ | S |
| 全長(mm) | 220 |
| 中指長さ(mm) | 77 |
| 厚み(mm) | 1.2 |
| カラー | 本体:グレー 裾:グリーン |



| | |
|----------|------------------------------|
| 品番 | EA354GJ-151 |
| 品名 | [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) |
| メーカー | ショーワグローブ |
| 型番 | DURACOIL 576 |
| サイズ | S |
| 全長(mm) | 220 |
| 中指長さ(mm) | 77 |
| 厚み(mm) | 1.2 |
| カラー | 本体:グレー 裾:グリーン |

仕様

| | | | |
|---------|---|----------|--|
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | DURACOIL 576 |
| サイズ | S | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | 樹脂部: 合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部: ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 | 厚み(mm) | 1.2 |
| 入数 | 1双 | カラー | 本体:グレー 裾:グリーン |
| 用途 | 機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。 | 注意 | <ul style="list-style-type: none">・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接接触する場合は、十分注意して使用してください。・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。・絶縁機能はないため、感電のおそれ |

がある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXC

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。

洗濯により繰り返し使用できます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。

代替品



品番 EA354GJ-152

コメント Mサイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.