

品番 : EA354GJ-161

品名 : [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



品番	EA354GJ-161
品名	[S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	DURACoil 577
サイズ	S
材質	樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
全長(mm)	250
中指長さ(mm)	77
入数	1双
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。
注意	・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれ



品番	EA354GJ-161
品名	[S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	DURACoil 577
サイズ	S
材質	樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
全長(mm)	250
中指長さ(mm)	77
入数	1双
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。
注意	・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれ

### 仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACoil 577
サイズ	S	材質	樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
全長(mm)	250	掌周り(mm)	190
中指長さ(mm)	77	厚み(mm)	1.3
入数	1双	カラー	本体:グレー 裾:グリーン
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。	注意	・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれ

がある電気作業には使用しないでください。  
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

EN 388:2016規格  
耐切創レベル:X/C

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。

手のひらには油に強く、摩耗強度に優れた発泡ニトリルゴムの特許スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。

独自の13ゲージ・シームレス編み手袋

洗濯により繰り返し使用可能

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

洗濯により繰り返し使用できます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

#### 代替品



**品番** EA354GJ-152

**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.