

品番：EA354GJ-174

品名：[LL] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/09 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	521Plus
サイズ	LL/XL	全長(mm)	255
掌周り(mm)	225	中指長さ(mm)	90
材質	繊維部: ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他	厚み(mm)	0.9
入数	1双	カラー	本体:ブルー 裾:ブラック
用途	食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。	注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。</li><li>・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。</li><li>・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。</li><li>・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。</li><li>・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接接触する場合は、十分注意して使用してください。</li><li>・汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、</li></ul>

陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

- ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
- ・アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。
- ・繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)

左右兼用

EN388:2016規格 耐切創レベルXF

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用

インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能

独自の10ゲージ・シームレス編み手袋

紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。

柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.