


品番：EA426CB-1

品名：R 1/4"x 8mm ニードルバルブ (樹脂ハンドル)



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	品名	規格	単位	在庫
EA426CB-1	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-11	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-12	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-13	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-14	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-15	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-16	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-17	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-18	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-19	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-20	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-21	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-22	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-23	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-24	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-25	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-26	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-27	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-28	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-29	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-30	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-31	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-32	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-33	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-34	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-35	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-36	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-37	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-38	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-39	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-40	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-41	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-42	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-43	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-44	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-45	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-46	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-47	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-48	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-49	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0
EA426CB-50	ニードルバルブ	R1/4x8mm	個	0

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-760-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	42.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
樹脂	本体:黄銅 ハンドル:樹脂		
ニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

代替品

品番	EA426CB-11
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.