


品番：EA506AF-317

品名：1005x503x288mm/123 L 軽量コンテナ(ライトグレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,670円(税抜) / 10,637円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,670円(税抜) / 10,637円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/25 15:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1572ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------|------|--|
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 212300 |
| 商品名 | TP493L | 容量 | 123L |
| 外寸(mm) | 1005×503×288(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 970×468×276(H) | 有効内寸 | 961×459×266mm |
| 圧縮荷重 | 17.59kN(1795kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 2970 | 底面形状 | TPタイプ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。 |
| 底面ブロック数 | 18 | | |

積み重ね可能

TP規格

大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規

格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能のため、トラック等へ隙間無く積み事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。

持ち手カバー3型対応

2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。
工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。

持ち手孔有

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.