品番: EA572CD

品名: 1/16"-5/16"/8本組ドライブピンポンチ



販売価格	14,500円 (税抜)/15,950円(税込)				
カタログ価格	14,500円(税抜)/15,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 15 (2025/11/18 08:21現在)				
商品入数	1	販売単位	組		
カタログページ	0579ページ				













滑り止め付

仕様

<セット内容>8本組EA572CD-1.5(先端径:1/16")EA572CD-2.5(先端径:3/32")EA572CD-3(先端径:1/8")EA572CD-4(先端径:5/32")EA572CD-5(先端径:3/16")EA572CD-5.5(先端径:7/32")EA572CD-6(先端径:1/4")EA572CD-8(先端径:5/16")ヘッド部分に先端径が記載されています。	全長	100mm	材質	工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を 行っています)				
EA572CD-2.5(先端径:3/32") EA572CD-3(先端径:1/8") EA572CD-4(先端径:5/32") EA572CD-5(先端径:3/16") EA572CD-5.5(先端径:7/32") EA572CD-6(先端径:1/4") EA572CD-8(先端径:5/16")	<セット内容>	8本組						
EA572CD-3(先端径:1/8") EA572CD-4(先端径:5/32") EA572CD-5(先端径:3/16") EA572CD-5.5(先端径:7/32") EA572CD-6(先端径:1/4") EA572CD-8(先端径:5/16")	EA572CD-1.5(先端径:1/16")							
EA572CD-4(先端径:5/32") EA572CD-5(先端径:3/16") EA572CD-5.5(先端径:7/32") EA572CD-6(先端径:1/4") EA572CD-8(先端径:5/16")	EA572CD-2.5(先端径:3/32")							
EA572CD-5(先端径:3/16") EA572CD-5.5(先端径:7/32") EA572CD-6(先端径:1/4") EA572CD-8(先端径:5/16")	EA572CD-3(先端径:1/8")							
EA572CD-5.5(先端径:7/32") EA572CD-6(先端径:1/4") EA572CD-8(先端径:5/16")	EA572CD-4(先端径:5/32")							
EA572CD-6(先端径:1/4") EA572CD-8(先端径:5/16")	EA572CD-5(先端径:3/16")							
EA572CD-8(先端径:5/16")	EA572CD-5.5(先端径:7/32")							
	EA572CD-6(先端径:1/4")							
ヘッド部分に先端径が記載されています。	EA572CD-8(先端径:5/16")							
ビニールケース付き								
滑り止め付(ナール付)								

ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。

適切に焼き入れ・焼き戻し済みで、高い耐久性と強度を誇ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.