


品番：EA584AG-100

品名：0.89-5.00mm 7個組 エキストラクターセット(極短)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



規格	適用	対応	対応
DBZ-310	5	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-315	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-320	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-325	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-330	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-340	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-350	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8

規格	適用	対応	対応
DBZ-310	5	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-315	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-320	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-325	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-330	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-340	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8
DBZ-350	6	0.7, 0.8	0.7, 0.8

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ極短の7本セット

仕様

メーカー	エンジニア	型番	DBZ-301
商品名	ネジモグラ 極短セット	用途	潰れた六角穴付きボルトの取り外し 狭い場所での作業 現場での修理、整備、自動車、バイク、 自転車のメンテナンスなど
適合サイズ	六角穴付きボルト:0.89・1.5・2・2. 5・3・4・5mm キャップボルト:M1~M6 ボタン皿ボルト:M2.5~M8 ホーローセット:M2~M10	差込六角対応	6.35mm
全長	18mm	総重量	30g
材質	炭素鋼(本体)		

新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。

全長極短18mmで狭い場所での作業に対応

ホーローセットにも使用できる細軸仕様
※固着したホーローセットには使用しないでください

お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。

収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.