

品番：EA584AG-51

品名：2.5-5mm ドライバ-型エクストラクター(六角穴付ボルト)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 9,760円(税抜)／10,736円(税込)       |      |    |
| カタログ価格  | 9,760円(税抜)／10,736円(税込)       |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/20 12:37現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0348ページ                      |      |    |



仕様

|       |                                                                                                         |    |                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー  | エンジニア                                                                                                   | 型番 | DXZ-40                                                                                                             |
| 商品名   | ネジレスQセット                                                                                                | 用途 | ・潰れた六角穴付ボルトの取り外しに<br>・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に<br>・工場や現場での修理、整備に<br>・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも |
| セット内容 | ・DXZ-80 MINIドライバ<br>・DH-403 ヘックスミドルセット<br>・DBZ-403 ネジモグラ ミドルセット<br>・DR-25 ユニバーサルジョイント<br>・KSE-36 ツールポーチ |    |                                                                                                                    |

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット

【DXZ-80】精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ

- ・対応対辺:6.35mm
- ・全長:82mm
- ・ビット差込深さ:30mm
- ・グリップ径:24mm
- ・重量:40g
- ・材質:本体/エラストマー+PP+炭素鋼

【DH-403】家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット

- ・サイズ:2.5・3・4・5mm
- ・全長:65mm

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・軸対辺:6.35mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>【DBZ-403】潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応ねじ: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト</li> <li>M3～6のキャップボルト</li> <li>M4～8のボタン皿ボルト</li> <li>M5～10のホーローセット(固着したホーローセットには使用不可)</li> </ul> </li> <li>・軸対辺:6.35mm</li> <li>・全長:65mm</li> <li>・材質:炭素鋼</li> </ul> |
| <p>【DR-25】コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長:100mm</li> <li>・首振り角度:15°</li> <li>・重量:60g</li> <li>・材質:本体:炭素鋼、スリーブ:アルミニウム</li> <li>・六角軸:6.35mm</li> <li>・コーナーや窓際のねじが外せます。</li> </ul>                                                                                                   |
| <p>【KSE-36】実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ:113(W)×120(L)×40(H)mm</li> <li>・重量:116g</li> <li>・材質:ナイロン</li> <li>・Dカン付き</li> <li>・耐久性が高いワンタッチバックル</li> <li>・小物の収納に便利な内側ミニポケット</li> <li>・バッグインバッグで小さな工具をまとめて携行できます。</li> </ul>                                                             |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.