

品番：EA612SB-43B

品名：[56個組] 工具セット(薄型ケース/シャッター付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|-----|
| 販売価格 | 120,000円(税抜) / 132,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 120,000円(税抜) / 132,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 11:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
| カタログページ | 0429ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | SK3561SS |
| 入組み点数 | 56 | ケースサイズ | 600(W)×145(D)×600(H)mm |
| ケース材質 | スチール | 重量 | 20kg |
| <セット内容> | | | |
| (3/8")ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm | (3/8")ディープソケット(6角) | 10・12・14mm |
| (3/8")エクステンションバー | 75・150mm | (3/8")クイックスピナー | φ36×29.7mm |
| (3/8")ラチェットハンドル | 180mm | (3/8")ユニバーサルジョイント | 46mm |
| (3/8")スピナーハンドル | 300mm | スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17 |
| めがねレンチ(45°ロング) | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21 | (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
| (-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100mm | (+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm |
| (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm | ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |

| | | | |
|---------------|---------------------|----------------|---------|
| コンビネーションプライヤー | 200mm | ニッパー | 159mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ラチェットドライバーハンドル | 109mm |
| (+)ビット | #2×22・#2×30・#3×25mm | Hexビット | 4・5・6mm |
| コンビハンマー | 730g | モンキーレンチ | 244mm |

ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。

ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.