

品番：EA612SC-37

品名：[85個組] 工具セット



販売価格	133,700円(税抜)／ 147,070円(税込)			
カタログ価格	133,700円(税抜)／147,070円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2024/05/21 15:21現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0458ページ			



仕様

メーカー	TONE	型番	TSX950
<セット内容>	86点セット	(3/8")ソケット(6P)	8・10・11・12・13・14mm
(3/8")ディープソケット(6P)	8・10・12・13・14mm	(3/8")ラチェットハンドル	200mm
(3/8")T型ハンドル	270mm	(3/8")エクステンションバー	75・150mm
(3/8")ボールジョイント	44mm		
(3/8" 凹)×(1/2" 凸)ソケットアダプター			
(1/2")ソケット(12P)	17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm	(1/2")Hexビットソケット	5・6・8・10・12・14・17mm
(1/2")ラチェットハンドル	240mm	(1/2")スピナーハンドル	400mm
(1/2")エクステンションバー	75・150・250mm	(1/2")ボールジョイント	60mm
(1/2" 凹)×(3/8" 凸)ソケットアダプター			
スパナ	5.5 ×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm	めがねレンチ(45°ロング)	10×12・11×13・12×14・14×17・19×22mm
めがねレンチ(45°ショート)	8×10・10×12・11×13・14×17mm	貫通(+)ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm

貫通(ー)ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm	割柄(ー)ドライバー	10×150mm
モンキーレンチ	304mm	ショートモンキーレンチ	113mm
コンビネーションプライヤー	210mm	ペンチ	190mm
ラジオペンチ	162mm	ニッパー	171mm
ミニクリッパー	215mm	ねじプライヤー	175mm
アルミパイプレンチ	300mm	平タガネ	19×165mm
コンビハンマー	535g	ボールポイント六角レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
総重量	21.3kg		
工具ケース仕様 ・ケース材質:スチール ・ケースサイズ:508(W)×232(D)×302(H)mm ・棚耐荷重:294N ・引出耐荷重:245N ・ケース付属品:引出マット:3枚、 トップマット:1枚、鍵:2本 ・カバーを閉じると引出しが自動ロック、 飛出し防止ロック機構付です。 ・引出は一度に2つ以上開けないでください。 ・型抜き材質:プラスチック			
9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のセットです。			
産業機械、自動車等あらゆる分野での組み立て・整備に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.