

品番：EA612SC-65

品名：[86個組] 工具セット



販売価格	144,000円(税抜)／158,400円(税込)			
カタログ価格	144,000円(税抜)／158,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/11 23:06現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0010ページ			



仕様

メーカー	TONE	型番	TSXT950
<セット内容>	86点セット	(3/8")ソケット(6P)	8・10・11・12・13・14mm
(3/8")ディープソケット(6P)	8・10・12・13・14mm	(3/8")ラチェットハンドル	180mm
(3/8")T型ハンドル	270mm	(3/8")エクステンションバー	75mm・150mm
(3/8")ボールジョイント	44mm	(1/2")ソケット(12P)	17・19・21・22・24・26・27・30・32・36
(1/2")Hexビットソケット	5・6・8・10・12・14・17mm	(1/2")ラチェットハンドル	240mm
(1/2")スピナーハンドル	400mm	(1/2")エクステンションバー	75・150・250mm
(1/2")ボールジョイント	60mm	スパナ	5.5 ×7・8×10・10×12・11×13・12×14・1
めがねレンチ(45°ロング)	10×12・11×13・12×14・14×17・19×20・22×24・25(45°ショート)	めがねレンチ(45°ショート)	8×10・10×12・11×13・14×17mm
貫通(+)ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	貫通(-)ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
割柄(-)ドライバー	10×150mm	モンキーレンチ	304mm
ショートモンキーレンチ	113mm	コンビネーションスリム	216mm

		プライヤー	
ペンチ	190mm	ラジオペンチ	162mm
ニッパー	171mm	ねじプライヤー	170mm
アルミパイプレンチ	300mm	平タガネ	19×165mm
ボールポイント六角レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	コンビハンマー	535g
(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター			
(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター			
ケースサイズ	508(W)×232(D)×302(H)mm	総重量	22.0kg
ケース材質	スチール製	セーフティプライヤー	247mm
ミニカッター	210mm	型抜き材質	プラスチック
9.5sqto12.7sqを揃えた充実のデラックスセット			
トレイ付			
オートメカニック用			
メンテナンス用			
カーボン調トレイ採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.