

品番 : EA612SF-6

品名 : [83点] フォークリフト整備用工具セット



販売価格	100,600円(税抜) / 110,660円(税込)		
カタログ価格	100,600円(税抜) / 110,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0005ページ		



モデルチェンジ内容 26/01/23 ●強力ニッパー変更 (全長:175mm→163mm、グリップ色:緑/黒→橙)(NO.57 963)

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。			
ケースサイズ	470(W)×200(D)×230(H)mm	ケース材質	スチール製
重量	19.9kg	両口スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17
めがねレンチ	8×10・10×12・12×14・14×17・17×19	メガネレンチ	19×20・22×24・24×27mm
フレアナットレンチ	10×12mm	モンキーレンチ	300mm
ラジオペンチ	205mm	コンビネーションプライヤー	200mm
強力ニッパー	163mm	ボールピンハンマー	450g
オイルフィルターレンチ	26~130mm用	ブレーキシュー調整ツール	110mm
センターポンチ(先端径×全長)	4×120mm	平タガネ	20×200mm
スクレーパー	180mm	(+)貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100mm	(-)割柄ドライバー	9.5×150mm

(+)スタビードライバー	#2×35mm	(-)スタビードライバー	6×35mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	(3/8")ソケット(6角)	7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
(3/8")ユニバーサルジョイント	56mm	(3/8")エクステンションバー	75・150mm
(3/8")ラチェットハンドル	200mm	(1/2")ソケット(6角)	10・12・13・14mm
(1/2")ソケット(12角)	17・19・21・22・24・27・30・32mm	(1/2")スパークプラグソケット	16・21mm
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")スピナーハンドル	375mm
(1/2")エクステンションバー	75・125mm	(1/2")インパクトディープソケット	17・21・23・27・32mm
キャンバス工具袋	400×120mm	小物袋	350×130mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.