

品番：EA701BB-63

品名：表面用センサー(EA701BB-11-13用)



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/18 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0806ページ		



品番	EA701BB-11	EA701BB-12	EA701BB-13	EA701BB-14	EA701BB-15	EA701BB-16	EA701BB-17	EA701BB-18	EA701BB-19	EA701BB-20	EA701BB-21	EA701BB-22	EA701BB-23	EA701BB-24	EA701BB-25	EA701BB-26	EA701BB-27	EA701BB-28	EA701BB-29	EA701BB-30	EA701BB-31	EA701BB-32	EA701BB-33	EA701BB-34	EA701BB-35	EA701BB-36	EA701BB-37	EA701BB-38	EA701BB-39	EA701BB-40	EA701BB-41	EA701BB-42	EA701BB-43	EA701BB-44	EA701BB-45	EA701BB-46	EA701BB-47	EA701BB-48	EA701BB-49	EA701BB-50	EA701BB-51	EA701BB-52	EA701BB-53	EA701BB-54	EA701BB-55	EA701BB-56	EA701BB-57	EA701BB-58	EA701BB-59	EA701BB-60	EA701BB-61	EA701BB-62	EA701BB-63	EA701BB-64	EA701BB-65	EA701BB-66	EA701BB-67	EA701BB-68	EA701BB-69	EA701BB-70	EA701BB-71	EA701BB-72	EA701BB-73	EA701BB-74	EA701BB-75	EA701BB-76	EA701BB-77	EA701BB-78	EA701BB-79	EA701BB-80	EA701BB-81	EA701BB-82	EA701BB-83	EA701BB-84	EA701BB-85	EA701BB-86	EA701BB-87	EA701BB-88	EA701BB-89	EA701BB-90	EA701BB-91	EA701BB-92	EA701BB-93	EA701BB-94	EA701BB-95	EA701BB-96	EA701BB-97	EA701BB-98	EA701BB-99	EA701BB-100
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	TS-03SF
用途	表面用	測定範囲	-40～250℃
センサーサイズ	φ16mm	センサータイプ	サーミスタ
精度	・±1.0℃ (-40～100℃) ・±1.6℃ (100.1～150.0℃) ・±2.8℃ (150.1～199.9℃) ・±2.8℃ (200～220℃) ・±3.2℃ (221～240℃) ・±4.2℃ (241～250℃)	サイズ	20(W)×180(D)×20(H)mm
コード長	約1m	重量	約53g
先端材質	SUS304	防水性能	なし
注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。		

EA701BB-11、

旧EA701BB-12、-13用液体用センサー

先端径Φ16mmの幅広で、対象物に当てて表面の温度を測定できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.