

品番：EA701BB-11

品名：-40/+250°C デジタル温度計(防水型)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/18 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CT-3100WP
測定範囲	-40~250°C	センサー	サーミスタ
分解能	・0.1°C (-19.9~+199.9°C) ・1°C (左記以外)	精度	・±0.2°C (-40~199.9°C) ・±1.0°C (200~250°C)
サンプリング	約2回/秒	使用温湿度	0~50°C、70%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	0~60°C、80%RH以下(結露なきこと、 電池は必ず外してください。)	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約1000時間(アルカリ電池使用/ブ ザーなし)	サイズ	70(W)×40(D)×175(H)mm
重量	約150g(本体のみ、電池含む)	材質	樹脂
温度センサー	EA701BB-62、-63、旧EA701BB-61	機能	・データホールド ・最大/最小値表示 ・オートパワーオフ(約60分/解除可能) ・校正モード
防水	IPX6準拠	用途	水周りの温度測定
付属品	・温度センサー (EA701BB-62) ・リストストラップ ・取扱説明書(保証書付)	防水パッキン	・洗剤、油などの付着や時間の経過と ともに、防水ゴムの硬化やひび割れ、緩 み等が発生します。これらの変化を確 認した場合、また前回の交換(または

			購入)から2年を目安に定期的な交換をお勧めします。
校正	可(ISO/IEC17025校正可)	注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 ・本体およびセンサーの防水性能は、本体のセンターコネクタ部にセンサーのコネクターキャブをしっかりと取り付けた場合のみ発揮されます。ご使用前には必ずセンサーのコネクタキャブがしっかりと本体のコネクタ部に取り付けられているかご確認ください。

調理場など水周りの使用に適した防水デジタル温度計。

センサーは交換式。標準タイプのセンサー(TS-02WP)が1本付属。

見やすい大型液晶(文字高:18mm)

人間工学に基づいたボタン配置と色づかいで感覚的かつスムーズな操作性

電池交換時期がパッと見てわかるバッテリー残量表示

手の平にフィットしやすい美しいフォルムの流線形状

安全・安心の抗菌樹脂と滑り止めラバーグリップを採用

本体:IPX6、センサー部分:IPX7の防水基準にそれぞれ準拠。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.