

品番：EA709BF

品名：デジタル絶縁抵抗計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,600円(税抜) / 55,660円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 50,600円(税抜) / 55,660円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 22:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0790ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |  |          |   |
|-----------|--|----------|---|
| メーカー      | 日置電機 (HIOKI)   | 型番       | IR4052-51   |
| 定格電圧(DCV) | 50/125/250/500/1000V   | 定格抵抗     | 100/250/500/2000/4000MΩ   |
| 定格        | CATIII 600V  | 第1有効測定範囲 | ±4%rdg.0.200~10.00MΩ<br>±4%rdg.0.200~25.0MΩ<br>±4%rdg.0.200~50.0MΩ<br>±4%rdg.0.200~500MΩ<br>±4%rdg.0.200~1000MΩ |
| 交流電圧測定    | 420/600V(精度:±2.3%rdg.<br>±8dgt)  | 直流電圧測定   | 4.2/42/420/600V(精度:±1.3%<br>rdg.±4dgt)  |
| 低抵抗測定     | 10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.<br>±2dgt)  | 過負荷保護    | DC50V/DC125V/DC250V<br>/DC500V:AC600V(10s)<br>DC1000V:AC660V(10s)   |
| 表示        | 半透過型FSTN液晶、バックライト、<br>バーグラフ  | 応答時間     | コンパレータ判定結果応答時間:約0.3<br>秒  |
| 電源        | 単3電池×4本(付属)  | 連続使用時間   | 20時間  |
| サイズ       | 152(W)×40(D)×92(H)mm   | 重量       | 440g(電池含む, テストリード含まず)   |
| 機能        | 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、<br>活線警告、自動放電、交流/直流自動<br>判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、<br>オートパワーセーブ | 適合規格     | JIS C1302:2018  |

|   |      |     |  |
|---|------|-----|--|
| 防水性能  | IP40 | 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・スイッチ付きリードセット×1</li> <li>・携帯用ケース×1</li> <li>・取扱説明書×1</li> </ul> |
| コンパレータ機能搭載(比較判定機能)                                  |      |     |  |
| バーグラフ表示   |      |     |  |
| 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 |      |     |  |
| コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。          |      |     |  |
| JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計                                     |      |     |  |
| 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒                      |      |     |  |
| 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明                         |      |     |  |
| 200mAによる導通チェック機能                                    |      |     |  |
| ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能                             |      |     |  |
| 絶縁抵抗桁数切替  |      |     |  |
| 活線警告  |      |     |  |
| 自動放電  |      |     |  |
| 交流/直流自動判別   |      |     |  |
| パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)                     |      |     |  |
| JIS認証   |      |     |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.