

品番 : EA714NC-1A

品名 : 速度計



販売価格	94,000円(税抜)／103,400円(税込)		
カタログ価格	94,000円(税抜)／103,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0805ページ		



エレベータ・エスカレーター速度の保守管理用測定器 独立した2ch表示で個別にホールド表示可能

#### 仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	SE9100
測定範囲	●線速度: 0.1~2000.0(m/min) ●回転速度: 1~20000(r/min) ●計測距離: 0~999(mm)	表示更新時間	0.2秒
測定精度	表示値の±2dgt(電気的動作)	アナログ出力	DC0~2V アナログ出力精度: ±(0.5%rdg+1mV)
表示部	5桁赤色7セグメントLED 2段表示	バッテリアーム	●動作時に約4.5V以下で警告LED点灯、約3.8Vで動作停止 ●起動時は約4.0Vで動作不可
許容荷重	ラジアル方向: 5kg スラスト方向: 2kg	電源	単3形アルカリ電池×4本(付属)
サイズ	50(W)×50(D)×183(H)mm(突起部含まず)	重量	約520g(電池・周速リングSE-10含む)
消費電流	最大約100mA	電池寿命	20時間以上
電池消耗警告	約4.5V以下で警告LED点灯	使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度 II
動作温湿度範囲	5~40°C、80%RH以下 (結露のないこと)	保存温湿度範囲 (電池を外した状態)	-10~40°C、80%RH以下 (結露のないこと) 40~50°C、70%RH以下

			(結露のないこと)
確度保証範囲	23±5°C, 80%RH以下(結露のないこと)	測定時間	10ms
オートパワーオフ	最終操作から約3分 パワーオン時オプションで約1時間にも設定可能	計測値ホールド	CH1/CH2/最大値(※各独立) CH1/CH2は、本体パネル+外部ホールド機能
平均化	任意設定1~10回	メモリ機能	最大10件まで本体メモリに保存可能
データホールド	ch1, ch2独立式 本体スイッチまたは外部ホールドスイッチにて操作	機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オートパワーオフ(約3分)※1時間にも変更可能</li> <li>●2つのホールド表示機能</li> <li>●平均化機能</li> <li>●バッテリーアラーム機能</li> <li>●メモリ機能</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●速度測定用周速リング: 厚さ1mm×1</li> <li>●速度測定用周速リング: 厚さ0.9mm×1</li> <li>●ホールド入力用コード×2組</li> <li>●アナログ出力用コード×1組</li> <li>●周速リング取替工具(六角レンチ)×1</li> <li>●携帯ケース×1</li> <li>●取扱説明書</li> </ul>		
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能			
任意の2つの速度を比較可能 (独立した2つのホールド表示機能)			
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子			
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子			
エレベータ保守管理用、2チャンネル表示			
暗いところでも見やすい赤色LED表示			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.