


品番：EA716

品名：0-50.00N フォースゲージ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 36,000円(税抜)／39,600円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 36,000円(税抜)／39,600円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/13 18:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0765ページ                      |      |   |



仕様

|           |                                                         |         |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| メーカー      | エー・アンド・デイ                                               | 型番      | AD-4932A-50N              |
| 測定範囲      | 0～50.00N                                                | 測定単位    | N(ニュートン)                  |
| 表示分解能     | 0.01N                                                   | 測定精度    | ±(0.4%rdg+1dgt)常温         |
| 許容最大荷重    | 68N                                                     | 最大変位置   | 約0.25mm                   |
| 電源        | 単3電池×6本(付属)                                             | サイズ     | 83(W)×39(D)×227(H)mm      |
| 応答速度      | 約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)                                 | 表示      | 5桁LCD、(文字高10mm)           |
| オーバーレンジ表示 | ”----”表示                                                | 電池寿命    | マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA) |
| 重量        | 約550g(電池含む)                                             | ゼロ調整範囲  | 全測定範囲(通常測定とピーク・ホールド測定)    |
| 動作温湿度範囲   | 0℃～50℃ 80%RH以下(結露しないこと)                                 | 保存温湿度範囲 | 0℃～50℃ 80%RH以下(結露しないこと)   |
| 付属品       | キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、モニタ用電池、取扱説明書 |         |                           |

コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定

引張、圧縮力を簡単に測定できます

|                                  |
|----------------------------------|
| ピークホールド機能付き                      |
| ワンボタンで表示方向の切り替えが可能です             |
| ゼロボタンを押すだけでゼロ調整ができます。            |
| ボタンを押すだけで、表示速度を切り替えられます。         |
| テストスタンドにも取り付けられます。               |
| 注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.