

品番：EA742HG

品名：パルスデータロガー



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/21 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5061
測定範囲	0~9,999カウント/1記録間隔内にて	測定項目	パルス信号1ch(最大表示9999カウント)
精度	±1dgt	記録容量	瞬時値記録:60,000データ
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分/1日	フィルタ	機械式接点用: パルス幅20ms 以上, パルス間隔40ms 以上 (周波数25Hz 以下), 電子式接点用: 周波数 9999Hz以下
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録 ※統計値記録機能:なし	記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
その他機能	常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持	インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源	単3電池×1本(付属)	電池寿命	約6か月(記録間隔10秒以上, 平均5パルス/秒以下, 画面省電力なし, 20℃環境にて)

サイズ	79(W)×28(D)×57(H)mm	重量	105g
防塵・防水性	IP54(接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)	付属品	・接続ケーブル×1 ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・スタンド×1
分解能	1カウント	使用可能範囲	0～50℃、80%RH以下
LR9802付属			
流量計、雨量計などのパルス測定に、有電圧/無電圧接点が測定可能			
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使って、PCにデータを転送可能			
ノイズフィルタでカウントミスを防止			
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ			
一目で分かりやすい2項目表示			
記録しながら電池交換が可能(電池を外しても約30秒間は記録を継続)			
電池がなくなっても測定データは消えません。			
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	<p>品番 EA742HH</p> <p>コメント</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.