

品番 : EA755CA-1B

品名 : x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)



販売価格	66,600円(税抜)／73,260円(税込)		
カタログ価格	66,600円(税抜)／73,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0692ページ		



モデルチェンジ内容 25/08/06 専用ソフトウェアダウンロード方法がCD-ROMからメーカーサイトダウンロードに変更になりました。(No.56 1284)

## 仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAM4515ZT
シリーズ	Dino-Lite Edge	倍率	約20~220倍
視野	130万画素	最小目盛	0.001mm
光源	白色LED球8灯	電源	USB 2.0
材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ガラス	サイズ	約φ32×105(H) mm
重量	104g	露出・補正	自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品	先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド	対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
インターフェース	USB 2.0	解像度	1280×1024px(SXGA)
フレームレート	30fps	センサー	1.3Mpixels、1/4インチCMOS
適応確認済規格	CE、FCC、ROHS	機能	偏光機能、計測機能、キャリブレーション機能

広範囲の拡大率に変更可能です。

低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 カ所でピントが合います。密着した状態では手ブレは起きにくいので、この倍率で手持ちでの観察や撮影が可能です。(約55 倍～ 200 倍の間での使用には制約がございます。この間の倍率をご利用される場合は、先端部を取り外して使用いただけます。

#### 各種測定機能を搭載

静止画や動画の対象物の大きさなどを測定することができます。豊富な描画や測定ツールで様々な方法で測定や分析が可能です。測定値・描画・テキストは、編集したり、再編成したり、削除したりできます。EXCELに、測定データをエクスポートすることもできます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.