品番: EA728AC-73

品名:235x49x92mm デジタル温度・湿度計(電波時計付



販売価格	11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)				
カタログ価 格	11,200円(税抜)/12,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/07/18 08:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0823ページ				



















## 仕様

メーカー	エンペックス気象計(EMPEX)	型番	TD-8262
測定範囲	温度:-9~60℃ 湿度:20~90%RH	分解能	温度:0.1℃(-9~60℃) 湿度:1%RH(20~90%RH)
測定精度	温度:±1.5℃(0~45℃) 湿度:±6%RH(25℃、60%RH)	機能	温度、湿度、電波時計、スヌーズ付ア ラーム、カレンダー
電源	ACアダプター(付属)またはバックアップ用単3電池×2本(別売)	サイズ	235(W)×49(D)×92(H)mm
重量	401g(電池含む)	時間精度	電波受信しない時:平均月差±30秒 (温度25℃で使用時) 電波受信した直後:±1秒
時刻表示形式	12時間/24時間表示選択	計測間隔/単位	約1分/温度:0.1℃ 湿度:1%
標準電波	東(E)福島送信所/西(W)九州送信 所 自動選択	受信時刻	0時、4時、8時、12時、16時、20時(1日6回)手動受信は随時可受信に失敗した場合は1時間毎に24時間断続ON/OFF切替可
アラーム	電子音、約4分後オートストップ、約5分間スヌーズ	カレンダー	2000年~2099年まで対応、うるう年 も自動
	+/+. * DC###	表示画面	表示色4096色、明るさ6段階切替
材質	本体:ABS樹脂 カバー:ガラス	<b>公</b> 小自由	אנוים יסט פועים און און איני

明るさ6段階切替機能(夜間でも明るすぎない)

時刻・日付合わせ不要のアラーム電波時計付きのデジタル温度・湿度計です。

時刻、カレンダー同時表示。

グラデーションカラーチェンジ。鮮やかでカラフルな文字

お好きな色で止められる固定モードがあるので、その日の気分で変えることができます。

だんだん強く鳴るアラーム。上部にタッチで5分後に再び鳴るスヌーズ機能付き。

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.