

品番：EA758WE-64

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,300円(税抜) / 12,430円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 11,300円(税抜) / 12,430円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 62 (2026/04/30 19:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0171ページ2041ページ                |      |   |



自動輝度調整センサー付。周囲の明るさや距離に応じて自動で明るさを調整します

仕様

|          |                                          |        |                                 |
|----------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー     | PELICAN PRODUCTS                         | 型番     | 3345                            |
| 使用電池     | 単3×3本(別売)                                | カラー    | イエロー                            |
| 明るさ      | ノーマル<br>ワイド<br>同時照射                      | ルーメン   | ノーマル:219<br>ワイド:117<br>同時照射:280 |
| 電池寿命(時間) | ノーマル:12<br>ワイド:14<br>同時照射:7              | 照射パターン | ツインビーム(2方向)                     |
| 照射距離     | ノーマル:137m<br>ワイド:16m<br>同時照射:126m        | 光源     | 白色LED球1灯                        |
| サイズ      | φ47×184mm                                | 重量     | 213g(電池含む)                      |
| 材質       | 本体・クリップ:ABS<br>オーリング:NBR<br>レンズ:ポリカーボネート | 防水性能   | IPX7                            |

前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。                                               |
| バッテリー残量表示付                                                                                 |
| クリップ付                                                                                      |
| ストラップ付                                                                                     |
| IECEx規格適合品、防爆構造（日本国内の規格は取得していません。）                                                         |
| ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia                              |
| 照射角固定・ツインビーム（2方向）タイプ。<br>異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射（ノーマル）→下方照射（ワイド）→前方&下方（同時照射）等の切替が可能なモデル。 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.