

品番 : EA758XK-77

品名 : AC100V/8.0W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/28 02:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDA8LGBP
消費電力	通常時:8W 充電時:9.5W	光色	全点灯時:電球色 非常点灯時:昼白色
全光束(lm)	全点灯時:940 非常点灯時:5~100	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
ビーム角	150°	光源	LED
明るさ	60形相当	演色性	Ra80
色温度	3000K	ガラス色	ホワイト
サイズ	φ 59×130mm	重量	約170g
注意	※以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハラ イドランプなどのHIDランプ器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表 示器具〕		

<ul style="list-style-type: none"> <li>・密閉型器具</li> <li>・下向き開放器具でも、細長い器具や、ランプの取り付け位置が奥まっている器具</li> <li>・センサー付き器具</li> <li>・取り付けた高さが3.0m以上になる器具</li> <li>・ランプを2個以上装着する器具</li> <li>・電子スイッチでは使用できません。(誤作動の原因)</li> <li>(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)</li> </ul>	
バッテリーを内蔵しているため、電源が断たれてもバッテリーで非常点灯します。	
内蔵バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。	
停電時、最大5時間点灯可能	
周囲が暗くなり人が来ると自動点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯します。	
明暗センサー搭載で省エネ(周囲が明るい時は点灯しません。)	
消灯お知らせ機能搭載(消灯の10秒前に少し暗くなつてお知らせ。)	

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.